

PST-Series

3チャンネル マルチ出力プログラマブル直流安定化電源

PST-3201 (RS-232)	¥ 148,800 (税抜)	PST-3202 (RS-232)	¥ 148,800 (税抜)
PST-3201G (RS-232+GPIB)	¥ 161,300 (税抜)	PST-3202G (RS-232+GPIB)	¥ 161,300 (税抜)

特徴

- 3チャンネル マルチ出力
PST-3201 32V/2A × 2ch, 6V/5A × 1ch
PST-3202 32V/1A × 3ch
- 高分解能 10mV/1mA。
- LCD表示。測定値と設定項目を同時表示。
- OVP(過電圧保護)、OCP(過電流保護)、OTP(過熱保護)。
- 自動ステップ実行(タイマー動作、最大100ステップ)
- CH1、CH2パラレル動作モード対応。
- CEマーキング対応。
- インターフェース: RS-232C (PST-3201/3202)
TS-232C+GPIB (PST-3201G/3202G)
- LabVIEWドライバ対応

インターフェース

- RS-232C(標準装備)
- GPIB(工場出荷時オプション)


AC切換



ファン

AC端子

PSTシリーズ仕様		PST-3202/3202G			PST-3201/3201G		
出力	チャンネル	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3
	電圧	0V~32V	0V~32V	0V~6V	0V~32V	0V~32V	0V~32V
	電流	0V~2A	0V~2A	0V~5A	0V~1A	0V~1A	0V~1A
負荷変動	電圧	≦3mV(≦5mV 指示値>3.0A)出力端子にて					
	電流	≦3mA(≦5mA 指示値>3.0A)					
入力変動	電圧	≦3mV					
	電流	≦3mA					
設定分解能	電圧	10mV					
	電流	1mA(2mA 指示値>3.0A)					
	OVP	10mV					
設定精度 (25±5°C)	電圧	≦0.05%+20mV					
	電流	≦0.1%+5mA(+10mA 指示値>3.0A)					
	OVP	≦0.05%+20mA					
リップル/ノイズ (20Hz~20MHz)	電圧	リップル:1mVrms/3mVp-p;ノイズ2mVrms/30mVp-p					
	電流	≦3mA(≦5mArms、指示値>3.0A)					
温度係数 (0~40°C)	電圧	≦100ppm+3mV					
	電流	≦150ppm+10mA					
リードバック分解能	電圧	10mV(20mV 指示値>36V)					
	電流	1mA(2mA 指示値>3.0A)					
リードバック確度 (25±5°C)	電圧	≦0.05%+10mV(+20mA 指示値>36V)					
	電流	≦0.1%+5mA					
リードバック温度係数	電圧	≦100ppm+10mV(+20mV 指示値>36V)					
	電流	≦100ppm+5mA(+10mA 指示値>3.0A)					
応答時間	電圧 立上り(10%~90%)	≦100ms					
	電圧 立下り(90%~10%)	≦100ms(≧10% 定格負荷)					
ドリフト	電圧	≦10ppm+10mV(+20mV 指示値>36V)					
	電流	≦150ppm+10mA					
メモリ	ステップ数	保存/読出し、99セット					
タイマ	設定時間	0.1s~99m59s(最大:x100回)					
	分解能	0.1s					
	機能	自動ステップ実行					
インターフェース	RS-232C	PST-3201/PST-3202					
	GPIO+RS-232C	PST-3201G/PST-3201G					
電源	AC 100V/120V/220V±10%、230V(+10%/−6%)、50/60Hz						
消費電力					約360W		約210W
付属品	取扱説明書x1冊、電源コードx1本						
	テストリード	GTL-104Ax3本			GTL-105Ax3本		
寸法、質量	230(W)×140(H)×380(D)mm、約10kg						



GTL-104A ¥ 2,500
テストリード
最大電流 <10A



GTL-105A ¥ 2,500
テストリード
最大電流 <3A



TEXIO

株式会社 テクシオ・テクノロジー
TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F
お問い合わせは各営業所へどうぞ。

- 東日本営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
TEL.045-620-2305 FAX.045-534-7181
- 西日本営業所 〒567-0868 大阪府茨木市沢良宜西 1-2-5
TEL.072-638-9695 FAX.072-638-9696



注意

●機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。●安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。●当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。●当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。●表示価格には消費税が含まれておりません。

●お問い合わせは信用ある当店へ